


De Bekistingsspecialisten.

Hijshaak


Art.nr.: 580340000

Originele bedieningshandleiding

Voor toekomstig gebruik bewaren



Productafbeelding



- a ... 60 mm (2 3/8")
 b ... 110 mm (4 5/16")
 c ... 210 mm (8 1/4")
 d ... max. 77 mm (3")

- A** Schakel A16
B Zeskantmoer 15,0
C Springclips
D Typeplaatje

Gegevens op het typeplaatje

- Art.nr.: 580340000
- Naam: Hijshaak
- Toelaatbaar hefvermogen bij $\beta \leq 30^\circ$: 600 kg (1320 lbs)
- Bouwjaar: zie typeplaatje
- Serienummer: zie typeplaatje
- QR-code: specifieke informatie over het serienummer op id.doka.com



Beoogd gebruik

De hijshaak is een hijsmiddel. Hij dient als bevestigingspunt voor de kraanketting, om panelen en paneelcombinaties van de volgende Doka-bekistingen op te richten, te verplaatsen en te verleggen (beoogd gebruik).

- Kolombekisting KS Xlife
- Framax Xlife plus
- Framax Xlife



In deze handleiding zijn algemeen geldende regels beschreven. Naargelang het gebruikte **bekistingssysteem** moeten aanvullende instructies in de bijbehorende **gebruikersinformatie** in acht worden genomen!

De hijshaken worden voor het eerste gebruik gemonteerd en blijven daarna een integraal onderdeel van de bekisting.

Aantal hijshaken

Bekistingssysteem	Aantal
Kolombekisting KS Xlife	4 st.
Kaderbekisting Framax Xlife	2 st.
Kaderbekisting Framax Xlife plus	2 st.



LET OP

- Een ander of niet conform gebruik met wat hierboven beschreven staat, is verboden en alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de firma Doka!
- Het verplaatsen van bekistingen van andere fabrikanten is verboden.
- Het hijsmiddel mag alleen door een opgeleide en ervaren persoon ('aanpikker') worden gebruikt.

Onderhoud / controle

- Laat reparaties alleen door een erkend bedrijf uitvoeren!
- Voor veranderde producten aanvaardt Doka geen enkele aansprakelijkheid!

Voor elk gebruik:

- Op beschadiging of visueel waarneembare vervormingen controleren.



Hijsmiddelen die niet aan de onderstaande richtlijnen voldoen dienen onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld:

- Scheur- en kerfvrije lasnaden.
- Geen vervormingen.
- Het typeplaatje en alle stickers moeten voorhanden en goed leesbaar zijn.

Regelmatig:


- De controle van hijsmiddelen door een deskundige in overeenstemming met de nationale wettelijke voorschriften dient regelmatig te worden uitgevoerd.
- Indien niet anders is voorgeschreven, dient de controle minstens jaarlijks te worden uitgevoerd.

Opslag


- Hijsmiddelen moeten droog, koel en beschermt tegen weersinvloeden en agressieve stoffen worden opgeslagen.

Toepassingsvoorbeeld

Kolombekisting KS Xlife



Kaderbekisting Framax Xlife



Montage



LET OP


De hijshaak mag alleen op de volgende posities worden gemonteerd:

- In de dwarsgaten van het bovenste kaderprofiel van de Xlife panelen KS.
 - Bij gebruik van de prefab bedekking KS wordt deze mee vastgeschroefd.
- In de dwarsgaten van het kaderprofiel van de Framax Xlife of Framax Xlife plus panelen.

Een montage op andere posities is verboden!


- Bevestig de hijshaak met een zeskantmoer en borg hem met een springclip.

Montagevoorbeeld bij Xlife paneel KS



Kraan aanslaan

- Bevestig de kraanhaken aan schakel A16 van de hijshaken.



$\beta \dots \text{max. } 30^\circ$



De zeskantmoer en springclip moeten gemonteerd zijn.

Ontkisten / verplaatsen van de panelen

Voor het verplaatsen: Losse onderdelen van bekisting en steigers verwijderen of beveiligen.



LET OP

- Zorg voor voldoende lange geleidingskabels, zodat de geleidende persoon zich buiten de gevarenszone bevindt.



WAARSCHUWING

De bekisting plakt tegen het beton. Bij het ontkisten niet met de kraan lostrekken!

Letselgevaar en materiële schade door overbelasting van de kraan.

- Maak de bekisting los met behulp van geschikt gereedschap, zoals houten spieën of richtwerktuigen.

- Verplaats de paneelcombinatie naar de volgende plaats van inzet (evt. met kabels geleiden).

Conformiteitsverklaring



EG-conformiteitsverklaring
volgens EG-richtlijn 2006/42/EG

De fabrikant verklaart dat het product

Hijshaak, art.-nr. 580340000

qua ontwerp en bouw en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de betreffende EG-richtlijnen.

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

- EN ISO 12100
- EN ISO 13854

**Gemachtigde voor het technische dossier
(volgens Machinerichtlijn bijlage II):**

Robert Hauser
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 18.04.2024

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Robert Hauser
CEO

Rainer Bolz
Director
Research & Development