


Rallonge d'étais 0,50 m

Référence : 586011000



Description

La rallonge d'étais 0,50 m est destinée aux étais de coffrage Doka.



AVERTISSEMENT

- Elle réduit de 20% la force portante admissible des étais de coffrage !
- L'utilisation avec l'étais Doka Eurex 20 top 700 n'est plus autorisée et n'est pas non plus praticable au niveau de la construction !

Elle s'utilise pour les systèmes de coffrage suivants :

- les tables Dokamatic et Dokaflex équipées d'étais Doka Eurex 30 top et Eurex 20 top, jusqu'à 4,50 m de longueur d'étais maximum.
- le système Dokaflex 1-2-4 équipé d'étais Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top et Eco 20

ainsi que pour l'étalement de séchage avec les étais Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top et Eco 20.

En prenant les mesures qui s'imposent au niveau de la construction, s'assurer :

- que la rallonge d'étais 0,50 m ne peut se monter que sur le tube principal de l'étais.
- qu'il n'est pas possible de connecter plusieurs rallonges d'étais.




➤ Toute modification au niveau de la construction est interdite !

Montage



ATTENTION

- La platine de pied de l'étais et la platine de la rallonge doivent être alignées sur le diamètre des tubes.
- La rallonge doit s'adapter exactement sur la tube principal de l'étais.
- Il ne faut pas utiliser d'étais comportant des platines de pied déformées avec des rallonges d'étais !



9788-200-01

A Etais Doka

B Rallonge d'étais 0,50 m


C Vis hexagonale M8x30 (8.8) munie d'un écrou M8 (8) et d'une rondelle A8 (inclus dans la fourniture)

Utilisation avec les tables Doka



Il faut utiliser de préférence les rallonges d'étais avec le **cadre de table Dokamatic 1,50 m**. Temporairement si par ex. des hauteurs plus importantes ne sont nécessaires que sur un étage, il est possible d'utiliser la rallonge d'étais de 0,50m, en tenant compte des réserves suivantes.

- Seule est permise une association avec les étais Doka Eurex 30 top et Eurex 20 top.
- Longueur d'extension max. $a = 4,50$ m (étais avec rallonge d'étais de 0,50 m)
- L'étais Eurex 20 top 550 ne peut s'utiliser qu'avec le cadre de table 1,50m !
- Tenir compte de la réduction de la force portante lors de l'étude et de la mise en oeuvre.
- L'utilisation des étais n'est possible qu'avec le tube principal en dessous.




a ... max. 4,50 m

Utilisation avec Dokaflex



- Peut s'utiliser en association avec les étais Eurex 30 top, Eurex 20 top et Eco 20.
- Tenir compte de la réduction de la force portante lors de l'étude et de la mise en oeuvre.
- L'utilisation des étais n'est possible qu'avec le tube principal en dessous.



Utilisation pour l'étalement de séchage



- Peut s'utiliser en association avec les étais Eurex 30 top, Eurex 20 top et Eco 20.
- Tenir compte de la réduction de la force portante lors de l'étude et de la mise en oeuvre.
- Il est possible d'utiliser les étais avec le tube principal en dessous ou au dessus.

Conseil d'utilisation de Doka Xtra et de Dokadek 30



AVERTISSEMENT

- ▶ La tête Doka Xtra et la tête de la système Dokadek 30 constitue déjà, de par sa fonction, une rallonge pour étais. Par conséquent, il ne faut pas utiliser de rallonge d'étais 0,50 m !