


Vloerstempelverlenging 0,50m

Art.-nr.: 586011000



Productbeschrijving

De vloerstempelverlenging 0,50 m dient ter verlenging van de Doka-vloerstempels.



WAARSCHUWING

- Het draagvermogen van de vloerstempels vermindert met 20%!
- Het gebruik met de Doka-vloerstempels Eurex 20 top 700 is niet toegestaan en is constructief ook niet mogelijk!

Het gebruik is bij de volgende bekistingssystemen toegestaan:

- Dokamatic- en Dokaflex-tafels met Dokavloerstempels Eurex 30 top en Eurex 20 top tot een max. stemplengte van 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 met Doka-vloerstempels Eurex 30 top, Eurex 20 top en Eco 20, alsmede bij de hulpondersteuning van vloeren met Doka-vloerstempels Eurex 30 top, Eurex 20 top en Eco 20.

Door constructieve maatregelen is verzekerd dat:

- de vloerstempelverlenging 0,50 m uitsluitend op de standbuis van de vloerstempels monteerbaar is.
- het verbinden van meerdere vloerstempelverlengingen niet mogelijk is.




➤ Constructieve wijzigingen zijn verboden!

Montage



VOORZICHTIG

- De voetplaten en flensplaten van de verlenging moeten in het diameterbereik van de buis vlak liggen.
- De verlenging moet met de standbuis exact in één lijn liggen.
- Onderdelen met verbogen flensplaten mogen niet voor de stempelverlengingen worden gebruikt!




A Doka-schoor/stempel


B Vloerstempelverlenging 0,50 m

C Zeskantschroef M8 x 30 (8,8) met moer M8 (8) en veerring A8 (in de leveringsomvang inbegrepen).

Gebruik bij Doka-vloertafels

 Verlengingen van de vloerstampels dienen bij voorkeur met het **Dokamatic-tafelraam 1,50 m** te worden uitgevoerd. .
Tijdelijk, als bijv. slechts op één verdieping grotere hoogtes benodigd worden, kan met inachtneming van de volgende beperkingen de vloerstampelverlenging 0,50 m worden gebruikt.


- Combinatie uitsluitend met Dokavloerstampels Eurex 30 top en Eurex 20 top toegestaan.
- Max. uittreklengte $a = 4,50$ m (vloerstampel met vloerstampelverlenging 0,50 m)
- Vloerstampels Eurex 20 top 550 mogen alleen met tafelraam 1,50 m worden verlengd!
- Verminderd draagvermogen bij planning en gebruik in aanmerking nemen.
- Gebruik van de vloerstampel alleen met standbuis onder mogelijk.




a ... max. 4,50 m

Gebruik bij Dokaflex

-  ● Combinatie met Doka-vloerstampels Eurex 30 top, Eurex 20 top en Eco 20 toegestaan.
- Verminderd draagvermogen bij planning en gebruik in aanmerking nemen.
 - Gebruik van de vloerstampel alleen met standbuis onder mogelijk.



Gebruik bij hulpondersteuning

-  ● Combinatie met Doka-vloerstampels Eurex 30 top, Eurex 20 top en Eco 20 toegestaan.
- Verminderd draagvermogen bij planning en gebruik in aanmerking nemen.
 - Gebruik van de vloerstampel met standbuis boven of onder mogelijk..

Instructie bij Doka Xtra en Dokadek 30



WAARSCHUWING

- De Doka Xtra-kop resp. de systeemkoppen van het Dokadek 30-systeem zijn in hun functie al een verlenging van de vloerstampel.
Het gebruik van de vloerstampelverlenging 0,50 m is daarom niet toegestaan!