


Przedłużka do podpory stropowej 0,50m

Nr. art.: 586011000



Opis produktu

Przedłużka do podpory stropowej 0,50m służy do przedłużenia Doka-podpór stropowych.



OSTRZEŻENIE

- ▶ **Dop. nośność podpór stropowych redukuje się o 20%!**
- ▶ Wykorzystanie z podporami stropowymi Doka Eurex 20 top 700 nie jest dozwolone i również konstrukcyjnie nie jest możliwe!

Użycie jest dopuszczalne przy następujących systemach deskowania:

- Dokamatic- i Dokaflex-stoliki z Doka-podporami stropowymi Eurex 30 top i Eurex 20 top do max. długości podpory 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 z Doka-podporami stropowymi Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20,

jak również przy podstawianiu pomocniczym stropów za pomocą Doka-podpór stropowych Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.

Dzięki krokom konstrukcyjnym zapewnione jest to:

- że przedłużka do podpory stropowej 0,50m może być zamontowana tylko do rury stojaka podpory stropowej.
- że połączenie ze sobą większej ilości przedłużeń do podpór stropowych jest niemożliwe.




▶ Zmiany konstrukcyjne są zabronione!

Montaż



OSTROŻNIE

- ▶ Podstawy i płyty kołnierzowe przedłużki muszą płasko przylegać w obszarze średnicy rur.
- ▶ Przedłużka musi być dokładnie zbieżna z rurą stojaka.
- ▶ Części budowlane z wygiętymi płytami kołnierzowymi nie mogą być używane do przedłużeń podpór!




9788-200-01

A Doka-podpora stropowa

B Przedłużka do podpory stropowej 0,50m


C Śruba z łbem sześciokątnym M8x30 (8.8) z nakrętką M8 (8) i pierścieniem sprężystym A8 (zawarte w dostawie)

Wykorzystanie przy Doka-stolikach stropowych

 Najkorzystniej jest dokonywać przedłużeń podóp stropowych przy pomocy **Dokamatic-ram stolikowych 1,50m**.


Przejściowo, gdy np. konieczne są na kondygnacji większe wysokości, można przy przestrzeganiu następujących ograniczeń użyć przedłużki do podpory stropowej 0,50m.


- Dopuszczalna jest jedynie kombinacja z Doka-podporami stropowymi Eurex 30 top i Eurex 20 top.
- Max. długość wysuwania $a = 4,50$ m (Podpora stropowa razem z przedłużką do podpory stropowej 0,50m)
- Podpory stropowe Eurex 20 top 550 mogą być przedłużane tylko za pomocą ram stolika 1,50m!
- Przestrzegać zredukowanej nośności przy planowaniu i użytkowaniu.
- Wykorzystanie podpory stropowej możliwe jest tylko razem z rurą stojaka znajdującą się na dole.




a ... max. 4,50 m

Wykorzystanie przy Dokaflex

-  ● Dopuszczalna jest kombinacja z Doka-podporami stropowymi Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.
- Przestrzegać zredukowanej nośności przy planowaniu i użytkowaniu.
 - Wykorzystanie podpory stropowej możliwe jest tylko razem z rurą stojaka znajdującą się na dole.



Wykorzystanie przy podstawieniach pomocniczych

-  ● Dopuszczalna jest kombinacja z Doka-podporami stropowymi Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.
- Przestrzegać zredukowanej nośności przy planowaniu i użytkowaniu.
 - Wykorzystanie podpory stropowej z rurą stojaka znajdującą się na górze lub na dole.

Wskazówka dotycząca Doka Xtra i Dokadek 30



OSTRZEŻENIE

- Doka Xtra-głowica względnie głowice systemowe systemu Dokadek 30 są już w swojej funkcji przedłużeniem podpory stropowej. Użycie przedłużki do podpory stropowej 0,50m jest dlatego niedopuszczalne!