


Produžetak stropnog podupirača 0,50m

Br. art.: 586011000



Opis proizvoda

Produžetak stropnog podupirača 0,50m služi za produženje Doka-stropnih podupirača.



UPOZORENJE

- ▶ **Dop. nosivost stropnih podupirača smanjuje se za 20%!**
- ▶ Primjena s Doka-stropnim podupiračima Eurex 20 top 700 nije dopuštena niti je konstrukcijski moguća!

Primjena je dopuštena kod sljedećih sustava oplata:

- Dokamatic i Dokaflex-stolovi s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top i Eurex 20 top sve do max. duljine podupirača od 4,50 m.
 - Dokaflex 1-2-4 s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top, Eurex 20 i Eco 20,
- kao i kod pomoćnog podupiranja stropova s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.

Konstrukcijske mjere osiguravaju sljedeće:

- da se produžetak stropnog podupirača 0,50m može montirati samo na vanjsku cijev stropnog podupirača;
- da nije moguće spajanje više produžetaka stropnih podupirača.




▶ Zabranjene su konstrukcijske izmjene!

Montaža



OPREZ


- ▶ Podnožja i prirubne ploče produžetka moraju ravno nalijegati u području promjera cijevi.
- ▶ Produžetak mora biti precizno poravnat s cijevi potpornjaka.
- ▶ Za produljivanja podupirača ne smiju se koristiti komponente sa savijenim prirubnim pločama!




9788-200-01

- A Doka-stropni podupirač
- B Produžetak stropnog podupirača 0,50m
- C Šesterokutni vijak M8x30 (8.8) s maticom M8 (8) i opružnim prstenom A8 (sadržano u opsegu isporuke)

Primjena kod Doka-oplatnih stolova

 Produljivanja stropnih podupirača prvenstveno se izvode s **Dokamatic-okvirom stola 1,50m**. Privremeno, npr. kad su kod nekog kata potrebne veće visine, mogu se, uzimajući u obzir sljedeća ograničenja, primijeniti produžeci stropnih podupirača 0,50m.


- Kombiniranje je dopušteno samo s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top i Eurex 20 top.
- Max. duljina izvlačenja $a = 4,50$ m (stropni podupirač zajedno s produžetkom stropnog podupirača 0,50m)
- Stropni podupirači Eurex 20 550 smiju se primjenjivati samo s okvirom stola 1,50m!
- Kod planiranja i primjene obratite pozornost na smanjenu nosivost.
- Primjena stropnog podupirača moguća je samo s vanjskom cijevi okrenutom prema dolje.




9788-201-01

a ... max. 4,50 m


Primjena kod Dokaflexa

- 
- Dopuštene su kombinacije s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.
 - Kod planiranja i primjene obratite pozornost na smanjenu nosivost.
 - Primjena stropnog podupirača moguća je samo s vanjskom cijevi okrenutom prema dolje.



9788-202-01

Primjena kod pomoćnog podupiranja

- 
- Dopuštene su kombinacije s Doka-stropnim podupiračima Eurex 30 top, Eurex 20 top i Eco 20.
 - Kod planiranja i primjene obratite pozornost na smanjenu nosivost.
 - Moguća je primjena stropnog podupirača s vanjskom cijevi okrenutom prema gore ili dolje.

Napomena uz Doka Xtra i Dokadek 30



UPOZORENJE

- Doka Xtra-glava, odn. glave sustava Dokadek 30 funkcionalno već predstavljaju produžetak stropnog podupirača. Primjena produžetka stropnog podupirača 0,50m stoga nije dopuštena!