


# Predĺženie stropných podpier 0,50m

Č. výrobku: 586011000



## Popis výrobku

Predĺženie stropnej podpery 0,50 m slúži na predĺženie Doka-stropných podpier.



### VÝSTRAHA

- Dov. nosnosť stropných podpier sa zníži o 20%!
- Použitie s Doka-stropnými podperami Eurex 20 top 700 nie je dovolené a ani konštrukčne možné!

Jej použitie je dovolené pri nasledujúcich debniacich systémoch:

- Dokamatic-stoly a Dokaflex-stoly s Doka-stropnými podperami Eurex 30 top a Eurex 20 top do maximálnej podpernej výšky 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 s Doka-stropnými podperami Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20, pri pomocnom podopretí stropov Doka-stropnými podperami Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.

Konštrukčnými opatreniami je zaručené:

- že predĺženie stropných podpier 0,50 m je možné namontovať len na stojanovú rúru stropnej podpery.
- že spojenie viacerých predĺžení stropných podpier nie je možné.




➤ Konštrukčné zmeny sú zakázané!

## Montáž



### POZOR

- Podstavcové a prírubové platne predĺženia v mieste priemeru rúry musia dosadať rovinne.
- Predĺženie musí byť so stojanovou rúrou v priamočiarej línii.
- Konštrukčné prvky s pokrivenými prírubovými platňami sa nesmú na predĺženie podpier použiť!




9788-200-01

A Doka-stropná podpera

B Predĺženie stropnej podpery 0,50 m


C Šesťhranná skrutka M8x30 (8.8) s maticou M8 (8) a perovým krúžkom A8 (súčasť dodávky)

## Použitie pri Doka-stropných stoloch

 Predĺženie stropných podpier sa používa predovšetkým s **Dokamatic-stolovým rámom 1,50 m**.


V prípade, že je potrebná väčšia podperná výška napr. len na jednom podlaží, môže byť použité predĺženie stropných podpier 0,50m pri dodržaní nasledujúcich obmedzení:


- Dovoľená iba kombinácia s Doka - stropnými podperami Eurex 30 top a Eurex 20 top.
- Max. výťažná výška  $a = 4,50$  m (stropná podpera vrátane predĺženia stropnej podpery 0,50 m)
- Stropné podpery Eurex 20 top 550 sa môžu predĺžiť len stolovým rámom 1,50 m!
- Pri projektovaní a použití zohľadniť zníženú nosnosť.
- Použitie stropnej podpery so stojanovou rúrou umiestnenou naspodu.




a ... max. 4,50 m

## Použitie pri Dokaflexe

- 
- Dovoľená kombinácia s Doka-stropnými podperami Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.
  - Pri projektovaní a použití zohľadniť zníženú nosnosť.
  - Použitie stropnej podpery so stojanovou rúrou umiestnenou naspodu.



## Použitie pri pomocnom podopretí

- 
- Dovoľená kombinácia s Doka-stropnými podperami Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.
  - Pri projektovaní a použití zohľadniť zníženú nosnosť.
  - Použitie stropnej podpery so stojanovou rúrou umiestnenou naspodu.

## Poznámka k Doka Xtra a Dokadek 30



### VÝSTRAHA

- Doka Xtra-hlavica resp. systémové hlavice systému Dokadek 30 predstavujú z funkčného hľadiska vlastne predĺženie stropnej podpery. Použitie predĺženia stropnej podpery 0,50 m nie je preto dovoľené!