


Odborníci na bednění.

Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250

Číslo výrobku 586086400

Dodatek k příručce Návod k použití



Dosavadní maximální dov. nosnosti stropní podpěry Doka Eurex 20 top 250 byly při nasazení u většiny systémů vyšší než skutečně potřebné nosnosti.

Nyní byly průměry stojnových a zásuvných trubek optimalizovány tak, aby bylo opět dosaženo dov. nosnosti 20 kN při plném vytažení (jako u všech ostatních stropních podpěr typu Eurex 20 top).



VAROVÁNÍ

Vizuální poznávací znaky nejsou dostačující pro praktické rozlišení mezi jednotlivými provedeními (modely). Proto zůstává číslo výrobku a označení identické.

► **V budoucnu se při všech nasazeních stropních podpěr Doka Eurex 20 top 250 řiďte výhradně novými dov. nosnostmi!**

U následujících bednicích systémů dbejte na nové dov. nosnosti:

- Prvkové stropní bednění Dokadek 30
- Dokaflex 30 tec

Na následující bednicí systémy nemají nové dov. nosnosti vliv:

- Bednicí stůl Dokamatic
- Bednicí stůl Dokaflex
- Doka Xtra
- Dokaflex 1-2-4



Důležitá informace:

Relevantní podklady Doka budou brzy přepracovány. Velký počet jazyků a částečně velký počet tištěných podkladů na skladě vyžadují určitý čas na aktualizaci.

Mezitím prosím doplňte Vaše staré podklady o tuto přílohu.

S detailními dotazy se prosím obraťte přímo na Vašeho technika Doka.




Řiďte se informacemi pro uživatele "Stropní podpěry Eurex top"!

Dovolené nosnosti

Použití jako volná stavební podpěra (nezávisle na systému)

Následující tabulka obsahuje nové dov. nosnosti stropní podpěry Doka Eurex 20 top 250 v závislosti na výtahné délce a pozici stojnové trubky (podle všeobecného povolení stavebního dozoru Z-8.311-905).



Délka podpěry [m]	Třída podpěr podle EN 1065	
	B25 D25	C25 D25
	Dov. nosnost [kN]	
2,5	20,2	24,8
2,4	21,3	27,2
2,3	22,5	29,5
2,2	23,3	31,9
2,1	24,0	34,3
2,0	24,6	36,7
1,9	25,8	
1,8	26,9	
1,7	28,4	
1,6	30,1	
1,5	31,8	

Použití s bednicími stoly Dokamatic a Dokaflex resp. jako pomocné podepření (podpěry vetknuty)

Délka podpěry [m]	Dov. nosnost [kN]
2,5	30,0
2,4	32,0
2,3	34,0
2,2	36,7
2,1	
2,0	
1,9	
1,8	
1,7	
1,6	
1,5	



Použití jako pomocné podepření:

Deska hlavice a patní deska jsou umístěny přímo proti stropu (bednicí deska **(A)** je přípustná jako příloha).